

トライポッド EXPT-70-E1

部品番号: 569798
廃番予定品

FESTO



典型的な表現

データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
構造	Tripod
サイズ	70
可動範囲 (径)	700 mm
可動範囲 (高さ)	100 mm
取付方向	水平
モータタイプ	サーボモータ
定格	100 %
最高加速度	110 m/s ²
最高速度	7 m/s
最大ピッキング範囲	12サイクル中150回/分
最大定格負荷	5 kg
最大動的応答時の定格負荷	1 kg
位置決め精度	± 0,5 mm
トラック精度	± 0,5 mm
繰返し精度	±0,1 mm
Z方向の最高推力	1,000 N
Z軸方向への特有プロセスフォース	750 N: 最大可動径175 mm
可動の基本質量	47.5 kg
フレーム強度max. 水平軸使用時	150 N
フレーム強度max. 垂直軸使用時	290 N
周囲温度	0 ... 40 °C
材質	PWIS質を含む RoHS対応
PWIS規準	FN942010規格のPWISを含む