

プラスチックチューブ PEN-1/4-BL-150-CB

部品番号: 569891

FESTO

プラスチックチューブ標準シリーズO.D,
ワンタッチコネクタ標準シリーズQS用,
ポリエチレン (食品業界での使用: 非承認)



データシート

特長	値
外径 インチサイズ	1/4
流量を損なわない曲げ半径	0.085 ft
最小曲半径	0.041 ft
Tubing characteristics	Suitable for energy chains in applications with higher cycle rates
Tubing test conditions	Suitability for energy chains: > 5 million cycles according to FN 942021
使用圧力における温度範囲	-14.4 ... 145 Psi
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア メーカーの説明による水 www.festo.com 参照
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-22 ... 140 °F
長さXm時の質量	0.186 oz/ft
接続ポート径	適用チューブ外径1/4インチ
色	青
ショア硬度	D 52 +/-3
材質	RoHS対応
Material tubing	PE