

プラスチックチューブ PLN-3/8-NT-150-CB

製品番号: 569901

FESTO



データシート

特徴	値
外径 インチ	3/8
流量に応じた曲げ半径	0,187 Feet
最小曲げ半径	0,115 Feet
温度依存性の使用圧力	-14,4 psi...203 psi
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 準拠の圧縮空気 www.festo.comに記載されたメーカー指定に基づく水
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
周囲温度	-22 °F...176 °F
長さあたりの製品質量	oz/ft
空気圧接続	プラグコネクタ外径3/8インチ用
色	ナチュラル
シヨア硬さ	D 52 +/- 3
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: チューブ	PE