

# プラスチックチューブ PLN-3/16-SW-150-CB

部品番号: 569906

FESTO

耐高温、耐高負荷

この製品はFesto USA向けの製品です。



## データシート

特長	値
外径 インチサイズ	3/16
流量を損なわない曲げ半径	0.095 Fuß
最小曲半径	0.036 Fuß
使用圧力における温度範囲	-14.4 ... 203 Psi
認証発行部	TZW
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
食品の安全	製造者宣言準拠
周囲温度	-22 ... 176 °F
認証	Drinking water KTW-A Drinking water W 270
長さXm時の質量	0.107 oz/ft
色	黒
ショア硬度	D 52 +/-3
材質	RoHS対応 銅、PTFEフリー
材質 チューブ	PE