

配線ユニット CAPC-F1-E-M12

製品番号: 570042

FESTO



データシート

特徴	値
寸法 幅 x 長さ x 高さ	50mm x 148mm x 28mm
Fieldbusインタフェース	2x M12プッシュユ5ピン
作動電圧範囲 DC	18 V...30 V
許容供給電圧	4 A
定格動作電圧 DC	24 V
認証	c UL us - Listed (OL)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
保管温度	-20 °C...70 °C
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保護等級	IP65 IP67
周囲温度	-5 °C...50 °C
製品質量	85 g
ケーブル長	20 m
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質ハウジング	PA