


プラスチックチューブ PAN-MF-6X1-SW

部品番号: 570358

FESTO



データシート

特長	値
外径	6 mm
流量を損なわない曲げ半径	35 mm
内径	4 mm
最小曲半径	15 mm
適合または準拠規格	DIN 73378-PA12-PHL
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 2.7 MPa
使用圧力における温度範囲	-0.95 ... 27 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 391.5 psi
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア ミネラルオイル
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-60 ... 100 °C
長さXm時の質量	0.016 kg/m
接続ポート径	適用チューブ外径6mm
色	黒
ショア硬度	D 65 +/-3
材質	RoHS対応
Material tubing	ポリアミド12