

# プラスチックチューブ PAN-MF-16X2-SW

製品番号: 570363

FESTO



## データシート

特徴	値
外径	16 mm
流量に応じた曲げ半径	130 mm
内径	12 mm
最小曲げ半径	75 mm
規格準拠	DIN 73378-PA12-PHL
チューブ特性	ケーブルヘア
温度依存性の使用圧力	-0.095 MPa...1.9 MPa -0.95 bar...19 bar -13.775 000032...275.5 000032
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...] 準拠の圧縮空気 鉱油
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-60 °C...100 °C
長さあたりの製品質量	0.09 000015
空気圧接続	プラグコネクタ外径16mm用
色	黒
ショア硬さ	D 65 +/-3
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
材質: チューブ	PA12-P