

# プラスチックチューブ PLN-14X2-SW

部品番号: 570423

FESTO



## データシート

| 特長                                       | 値  |
|--|--|
| 外径                                       | 14 mm  |
| 流量を損なわない曲げ半径                             | 80 mm  |
| 内径                                       | 10 mm  |
| 最小曲半径                                    | 40 mm  |
| Temperature-dependent operating pressure | -0.095 ... 1.4 MPa   |
| 使用圧力における温度範囲                             | -0.95 ... 14 bar   |
| Temperature-dependent operating pressure | -13.775 ... 203 psi  |
| 使用圧力に注意                                  | Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C   |
| 認証                                       | TÜV  |
| 認証発行部                                    | B 013277 0506 00   |
| 作動流体                                     | ISO8573-1:2010 [7:-]準拠の圧縮エア<br>Water (liquid, free of ice)   |
| PWIS conformity                          | VDMA24364-B2-L   |
| クリーンルームクラス                               | This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly.<br>Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly. |
| 食品安全                                     | 補足の材質情報を参照   |
| 周囲温度                                     | -30 ... 80 °C  |
| 長さXm時の質量                                 | 0.07 kg/m  |
| 接続ポート径                                   | 適用チューブ外径14mm   |
| 色  | 黒  |
| 材質                                       | RoHS対応   |
| Material tubing                          | PE   |