

ワンタッチエルボ

QSL-F-14

部品番号: 570435

FESTO



データシート

| 特長 | 値 |
|---------------|-----------------------------|
| サイズ | 標準 |
| オリフィス径 | 12 mm |
| 構造 | 押し引きの原理 |
| 温度範囲での作動圧力 | -0.95 ... 16 bar |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:-]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 |
| 耐酸性クラス: CRC | 3 |
| 食品の安全 | 製造者宣言準拠 |
| 周囲温度 | 0 ... 150 °C |
| 認証 | Germanischer Lloyd |
| 質量 | 67 g |
| エア接続ポート 1 | ワンタッチスリーブQS-14 |
| エア接続ポート 2 | ワンタッチスリーブQS-14 |
| 材質 | RoHS対応 |
| 材質 ハウジング | 真鍮 ニッケルクロムメッキ |
| 材質 チューブパッキン | FPM |