

ユニオンテーパー NPQM-T-Q14-E-P10

製品番号: 570454

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|--------------|---|
| サイズ | 標準 |
| 呼び径 | 12 mm |
| 形状 | テーパー |
| 発注単位 | 10 |
| 構造 | Push-Pull方式 |
| 全温度範囲の使用圧力 | -0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 000032...232 000032 |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気 |
| 使用流体/制御流体の情報 | 給油運転可 |
| 耐食性クラス KBK | 1 - 低耐腐食性 |
| LABS 認証 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 周囲温度 | -20 -C...70 -C |
| 製品質量 | 77.1 g |
| エア接続ポート 1 | チューブ外径14mm用 |
| 空気圧接続 2 | チューブ 外径14mm用 |
| 材料に関する注意事項 | RoHS準拠 |
| 材質ハウジング | 真鍮, ニッケルめっき |
| チューブシール材質 | NBR |