


ガイドユニット ELFR-...-35-

製品番号: 571435

FESTO



データシート

特徴	値
ワーキングストローク	50 mm...800 mm
サイズ	35
取付位置	任意
ガイド	軸受ガイド 再循環ボールベアリングガイド
構造	ガイドユニット, 駆動部なし
最高加速度	50 m/s ²
最高速度	1 m/s...3 m/s
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保護等級	IP20
周囲温度	-10 °C...50 °C
断面2次モーメント I _y	3770 mm ⁴
断面2次モーメント I _z	4190 mm ⁴
最大力 F _y	50 N
許容力 F _z	50 N
最大アイドリング 変位抵抗	3 N
参考耐用年数	5000 km
ストローク 10mmあたりの加算質量	0 g
0mmストローク時の基本重量	1200 g
ストローク 10mmあたりの加算質量	23 g
材質 プロファイル	鍛造アルミ合金 アルマイト
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: 駆動部カバー	鍛造アルミ合金 アルマイト処理
ガイドレール材質	鋼
スライド材質	鍛造アルミ合金 アルマイト