

# プラスチックチューブ

## PAN-M-4X0,75-GN

部品番号: 572084

FESTO



### データシート

特長	値
外径	4 mm
流量を損なわない曲げ半径	15 mm
内径	2.5 mm
最小曲半径	10 mm
使用圧力における温度範囲	-0.95 ... 42 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
周囲温度	-60 ... 100 °C
長さXm時の質量	0.008 kg/m
色	緑
シヨア硬度	D 65 +/-3
材質	銅、PTFEフリー RoHS対応
材質 チューブ	ポリアミド12