

# プラスチックチューブ

## PAN-M-8X1-NT

部品番号: 572087

FESTO



### データシート

特長	値
外径	8 mm
流量を損なわない曲げ半径	50 mm
内径	6 mm
最小曲半径	35 mm
使用圧力における温度範囲	-0.95 ... 26 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
周囲温度	-60 ... 100 °C
長さXm時の質量	0.022 kg/m
色	中間
シヨア硬度	D 65 +/-3
材質	銅、PTFEフリー RoHS対応
材質 チューブ	ポリアミド12