

# プラスチックチューブ PAN-M-10X1,25-NT

部品番号: 572089

FESTO



## データシート

特長	値
外径	10 mm
流量を損なわない曲げ半径	65 mm
内径	7.5 mm
最小曲半径	45 mm
使用圧力における温度範囲	-0.95 ... 26 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
周囲温度	-60 ... 100 °C
長さXm時の質量	0.035 kg/m
色	中間
ショア硬度	D 65 +/-3
材質	銅、PTFEフリー RoHS対応
材質 チューブ	ポリアミド12