

ユニオンテ ィー QBMT-5/32T-U

製品番号: 572294

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	ミニ
呼び径	0,118 ""
取付位置	任意
形状	テ ィー
発注単位	10
構造	Push-Pull方式
全温度範囲の使用圧力	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 000032...145 000032
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...] 準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
周囲温度	0 °C...60 °C
製品質量	113 oz
エア接続ポート 1	チューブ外径 5/32インチ用
空気圧接続 2	チューブ外径5/32""に対応
周囲温度 華氏	32 °F...140 °F
色 リリースリング	グレー
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	PBT
リリースリング材質	POM
チューブシール材質	NBR
チューブ止め具材質	ステンレス