

# マニホールドクリップ VABM-L1-14G-G14-8-GR

部品番号: 573493

FESTO



## データシート

特長	値
スクリーンサイズ	16 mm
取付方向	任意
バルブ位置	8
認証	c UL us - Recognized (OL)
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-20 ... 60 °C
質量	1,323 g
外部パイロット接続ポート12/14	M5
パイロット排気ポート82/84	M5
エア接続ポート 1	G1/4
エア接続ポート 3	G1/4
エア接続ポート 5	G1/4
材質	RoHS対応
Material manifold	鍛造アルミ合金