

マニホールドクリップ VABM-L1-14G-G14-12-GR

部品番号: 573496

FESTO



データシート

| 特長 | 値 |
|-------------------|---------------------------|
| スクリーンサイズ | 16 mm |
| 取付方向 | 任意 |
| バルブ位置 | 12 |
| 認証 | c UL us - Recognized (OL) |
| 耐酸性クラス: CRC | 2 - 腐食ストレスほぼなし |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 保管温度 | -20 ... 60 °C |
| 質量 | 1,767 g |
| 外部パイロット接続ポート12/14 | M5 |
| パイロット排気ポート82/84 | M5 |
| エア接続ポート 1 | G1/4 |
| エア接続ポート 3 | G1/4 |
| エア接続ポート 5 | G1/4 |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material manifold | 鍛造アルミ合金 |