

マルチピンソケット NECA-S1G9-P9-MP5

部品番号: 573695

FESTO



データシート

特長	値
取付方法	取付穴
質量	60 g
配線方式1	ソケット、sub-D、9-pin
配線方式2	ねじ端子、9-pin
使用電圧範囲 (DC)	21.6 ... 26.4 V
作動電圧 DC	24 V
40°C時の許容負荷電流	1 A
ケーブルの最大直径	5 ... 10 mm
ターミナル断面図	0.34 ... 1 mm ²
有効断面積に注意	0.34 ~ 0.5 mm ² ワイヤエンドスリーブ付
保護仕様	IP65 IEC 90529
周囲温度	0 ... 50 °C
保管温度	-20 ... 70 °C
相対湿度	95 % 非凝縮
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
Material housing	強化PA
Material of union nut	真鍮
Material screws	鋼
Material seals	NBR