



空気圧バルブ VUWG-L10-M52-R-M5

部品番号: 573808

FESTO



データシート

特長	値
バルブ機能	5方弁シングル
操作方法	空気圧
バルブサイズ	10 mm
標準流量	220 l/min
使用圧力	2.5 ... 10 bar
構造	スプール弁
リターン方式	メカスプリング エアリターン
スクリーンサイズ	10.5 mm
排気機能	調整可
シール	ソフトシール
取付方向	任意
手動操作	なし
制御方法	直動
流れ方向	リバーシブル (制限あり)
Overlap	Positive overlap
パイロット圧力	2.5 ... 10 bar
真空使用	なし
切換時間 off	12 ms
切換時間 on	6 ms
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-5 ... 50 °C
パイロット流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
周囲温度	-5 ... 60 °C
質量	45 g
取付方法	PRマニホールド 取付穴 オプション
パイロット接続ポート12	M5
パイロット接続ポート14	M5
エア接続ポート 1	M5
エア接続ポート 2	M5
エア接続ポート 3	M5
エア接続ポート 4	M5
エア接続ポート 5	M5
材質	RoHS対応
Material seals	HNBR NBR
Material housing	アルミニウム 陽極化処理