


空気圧バルブ VUWG-L14-T32C-A-G18

部品番号: 573829

FESTO



データシート

特長	値
バルブ機能	3方弁ノーマルクローズx2基
操作方法	空気圧
バルブサイズ	14 mm
標準流量	650 l/min
使用圧力	1.5 ... 10 bar
構造	スプール弁
リターン方式	エアリターン
スクリーンサイズ	16 mm
排気機能	調整可
シール	ソフトシール
取付方向	任意
手動操作	なし
制御方法	直動
流れ方向	リバーシブル (制限あり)
Overlap	Positive overlap
パイロット圧力	1.5 ... 10 bar
真空使用	なし
切換時間 off	19 ms
切換時間 on	6 ms
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-5 ... 50 °C
パイロット流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
周囲温度	-5 ... 60 °C
質量	81 g
取付方法	PRマニホールド 取付穴 オプション
パイロット接続ポート12	M5
パイロット接続ポート14	M5
エア接続ポート 1	G1/8
エア接続ポート 2	G1/8
エア接続ポート 3	G1/8
エア接続ポート 4	G1/8
エア接続ポート 5	G1/8
材質	RoHS対応
Material seals	HNBR NBR
Material housing	アルミニウム 陽極化処理