

# 電気のサブプレート VAVE-L1-1VK7-LP

部品番号: 573942

★ Core product range

FESTO



## データシート

特長	値
配線特長	静止アプリケーション
誤極性保護	両極
補助機能	スパーク抑制
信号状態表示	LED
作動電圧 DC	24 V 12 V
サージの強さ	0.8 kV
汚染度	3
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保護仕様	IP65
周囲温度	-5 ... 60 °C
取付方向	任意
最大締付トルク	0.27 Nm
最小ケーブル曲半径	34 mm
質量	20 g
配線方式	2ピン / 2ワイヤ 角度付ソケット / ケーブル 角形、オープンエンド
ケーブルの構造	2x0,25
ケーブル径	3.4 mm
ケーブル径精度	± 0,1 mm
ケーブル長さ	1 m
ケーブルキャップ	ワイヤエンドフェルール
アース接続	供給不可
取付方法	電磁弁上にセルフタップで
ハウジングカラー	黒
材質	RoHS対応
Material cover	PA
Material seals	EPDM
Material housing	PA
Material cable sheath	TPV
Material screws	熱処理鋼