

# コントロールユニット CDPX-X-A-S-10

部品番号: 574412  
廃番予定品

FESTO

10"オペレーションユニット、タッチスクリーン  
製造中止予定品 (2023年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。



## データシート

特長	値
深さ	56 mm
高さ	232 mm
長さ	287 mm
フロントパネルの厚さ ( max. )	4 mm
リアルタイム	あり
イベントリスト	2,048
レシビメモリ	32 Kilobyte
ページ	1,000
タグ	10,000
ウィジェット	2,000
1ページあたりのオブジェクト	2,000
ユーザ	50
同時クライアントアクセス	4
トレンドバッファ	30
Curves/trend widget	5
Recipes	32
Parameter sets/Recipe	32,000
非常用バッファ	4 2,048
アラーム	2,000
1ページあたりのJava scriptファイルサイズ	8 Kilobyte
プロジェクトサイズ	30
スケジューラー	30
サポートPLCプロトコル	CODESYS 2.3 CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server
リアルタイム ( 時差 )	130s / 月
カラー数	64 k
システムLED数	1
表示	TFTカラー
ディスプレイの特性	Touchscreen
ディスプレイサイズ	10,4"
バッテリーバックアップ	Liバッテリー、再充電
使用電圧範囲 ( DC )	18 ... 30 V
表示解像度	SVGA, 800x600 Pixel
作動電圧 DC	24 V
公称作動電圧の消費電流	1 A
認証	C-Tick c UL us - Listed (OL)

特長	値
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保管温度	-20 ... 70 °C
相対湿度	5 - 85 % 非凝縮
保護仕様	前部 : IP65、後部 : IP20
周囲温度	0 ... 50 °C
質量	2,100 g
PLCインタフェース	Ethernet RS485
USBポート	あり
SDカード差し込み口	1
Ethernetインタフェース	RJ45 10/100 MBd
取付方法	フロントパネル取付形
材質	RoHS対応
プログラミングソフトウェア	Designer Studio