


# 3Dガントリ DHSR-15-EGC120TB-EGC120TB-DNCE40

部品番号: 574554

FESTO

「FAX要求書」のマークをクリックすれば要望に見合った回答を得ることが出来ます。



## データシート

特長	値
アッセンブリ	3Dガントリ15
有効負荷	0 ... 15 kg
Z軸ドライブユニット	DNCE-40
Z軸ドライブシステム	電気 ベルト駆動アクチュエータ
Z軸中間位置	任意
Z軸ストローク	0 ... 200 mm
Z軸の終端位置における繰返し精度	± 0,02 mm
Y軸ドライブユニット	EGC-120-TB
Y軸ドライブシステム	電気 コロガリガイド付ベルト駆動アクチュエータ
Y軸中間位置	任意
Y軸ストローク	0 ... 2,000 mm
Y軸の終端位置における繰返し精度	± 0,08 mm
Y軸中間位置での繰返し精度	± 0,08 mm
X軸ドライブユニット	EGC-120-TB
X軸ドライブシステム	電気 コロガリガイド付ベルト駆動アクチュエータ
X軸中間位置	任意
X軸ストローク	0 ... 8,500 mm
X軸の終端位置における繰返し精度	± 0,08 mm
X軸中間位置での繰返し精度	± 0,08 mm