

マニホールブロック VABM-B10-20S-N14-8

製品番号: 576435

FESTO



データシート

特徴	値
グリッド寸法	22 mm
取付位置	任意
最大バルブ連数	8
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
製品質量	917 g
取付方法	取付穴付
エア接続ポート 1	1/4 NPT
空気圧ポート 3	1/4 NPT
エア接続ポート 5	1/4NPT
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質 マニホールブロック	鍛造アルミ合金