

マニホールブロック VABM-B10-20E-G38-4-P3

製品番号: 576443

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|--------------|-------------------|
| グリッド寸法 | 22 mm |
| 取付位置 | 任意 |
| 最大バルブ連数 | 4 |
| 耐食性クラス KBK | 2 - 適度な耐食性 |
| LABS 認証 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 製品質量 | 699 g |
| 取付方法 | 取付穴付 |
| パイロットエア接続 12 | G1/8 |
| エア接続ポート 1 | G3/8 |
| 空気圧ポート 3 | G3/8 |
| 材料に関する注意事項 | RoHS 準拠 |
| 材質 マニホールブロック | 鍛造アルミ合金 |