

ブランキングプラグ NPQH-P-S4-P10

製品番号: 578257

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	標準
取付位置	任意
形状	ブランキングプラグ
発注単位	10
全温度範囲の使用圧力	-0.095 MPa...2 MPa -0.95 bar...20 bar -13.775 000032...290 000032
作動電圧の情報	水：最大0.6MPa(0～50℃)
証明書発行機関	NSF C0523185
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]-準拠の圧縮空気 水(液体, 氷なし)
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
耐食性クラス KBK	3 - 高度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
クリーンルーム等級	静的に設置されている要素, ISO 14644-1準拠の評価は意味がない
食品産業における適合性	適合性宣言を参照 NSF/ANSI 169
周囲温度	0 -C...150 -C
製品質量	2.3 g
エア接続ポート 1	ワンタッチスリーブ Φ4mm
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	真鍮, 化学ニッケルめっき