

ワンタッチコネクタ NPQH-D-M5-S4-P10

部品番号: 578358

FESTO



データシート

特長	値
サイズ	標準
オリフィス径	2.5 mm
ねじ込みスタッドシールのタイプ	シールリング
取付方向	任意
デザイン	ストレート形
容器サイズ	10
構造	押し引きの原理
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 2 MPa
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 20 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 290 psi
使用圧力に注意	Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C
認証発行部	NSF C0523185
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア Water (liquid, free of ice)
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	3 - 腐食ストレス高
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
クリーンルームクラス	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
食品安全	適用宣言参照 NSF/ANSI 169
周囲温度	0 ... 150 °C
締め付けトルク	1 Nm
締め付けトルク公差	± 20 %
質量	3.3 g
取付方法	External hexagon A/F 9
エア接続ポート 1	M5 (雄ネジ)
エア接続ポート 2	Push-in sleeve diameter 4 mm
材質	RoHS対応
Material housing	Brass, chemically nickel-plated
Material of threaded seal	FPM