

# フレキシコプラ FK-M10X1,25

製品番号: 6140

FESTO



## データシート

特徴	値
サイズ	M70x1.25
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
リチウムイオン電池製造への適合性	銅の質量の割合が1%を超える金属は使用対象から除外されています。回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外です
周囲温度	-40 °C...150 °C
製品質量	210 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
ブッシュ材質	鋼 亜鉛めっき
材質 ハウジング	鋼 亜鉛めっき
材質 ボールピン	表面硬化鋼
材質 : 球形ワッシャ	表面硬化鋼
材質 : ナット	鋼 亜鉛めっき