

シールキャップ CV-PK-4-B

製品番号: 6214

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|------------|---|
| 発注単位 | 10 |
| 温度依存性の使用圧力 | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 000032...145 000032 |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 準拠の圧縮空気 |
| LABS 認証 | VDMA24364-B2-L |
| 周囲温度 | -10 -C...80 -C |
| エア接続ポート 1 | チューブ 外径6mm用 バンプ継手用 内径 4mm, ユニオンナット付 |
| 材料に関する注意事項 | RoHS 準拠 |
| キャップ材質 | TPE-U(PU) |