


ANDゲート ZK-1/8-B

部品番号: 6680

FESTO



データシート

特長	値
バルブ機能	AND機能
エア接続ポート 1	G1/8
エア接続ポート 2	G1/8
取付方法	取付穴
標準流量	550 l/min
使用圧力	1 ... 10 bar
周囲温度	-10 ... 60 °C
Material housing	鍛造アルミ合金 陽極化処理
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
オリフィス径	4.5 mm
取付方向	任意
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 ... 60 °C
質量	45 g
エア接続ポート 3	G1/8
材質	RoHS対応
Material seals	NBR