

分配ブロック FR-4-3/8-B

製品番号: 6703

FESTO



データシート

特徴	値
呼び径	15 mm
取付位置	任意
全温度範囲の使用圧力	0 bar...16 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 °C...80 °C
製品質量	75 g
出力ポート数	3
管の数	1
エア接続ポート 1	雌ねじ G3/8
空気圧接続 2	雌ねじ G3/8
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質ハウジング	アルミダイキャスト