


圧力計 MA-63-0,25

部品番号: 7169

FESTO

圧力表示単位 : bar, psi



データシート

特長	値
表示単位[bar]	0 ... 0.25 bar
Display range	0 ... 3.6 psi
適合または準拠規格	DIN EN 837-3
呼び寸法 圧力計	63
取付方法	ライン設備
作動流体	流体媒体 ガス状媒体
使用圧力	0 ... 0.25 bar
有効負荷係数	0.9
連続負荷係数	0.75
測定精度クラス	1,6
保護仕様	IP43
流体温度	-20 ... 80 °C
周囲温度	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
ポート位置	後方中央
接続ポート径	G1/4
Material of threaded plug	真鍮
Material housing	鋼
Material screen	PMMA
質量	180 g
作動/パイロット流体に注意	アセチレン不使用 酸素不使用