

制御ケーブル NEBC-S1G25-K-3.2-N-LE25

製品番号: 8001373

FESTO



データシート

特徴	値
電気接続	25ピン ストレートプラグ/オープンエンド D-Sub / -
ケーブル長	3.2 m
ケーブル径	7 mm
ケーブル構造	シールド付
保護等級	IP40 組み立てられた状態
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK RoHS指令に準拠
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
材料に関する注意事項	RoHS準拠
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
カラー ケーブル被服	グレー
ハウジングのカラー	グレー