

# サービスユニット FRC-1-D-MAXI-A-MPA



部品番号: 8002273

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

フィルタレギュレータ/ルブリケータの組合せ、40µmフィルタ、  
金属製ガード付  
オートドレン抜き付

Modern alternatives can be found by entering the first four  
characters of the type code in the search field.



## データシート

特長	値
サイズ	MAXI
シリーズ	D
ロック機構	ロック機能付調整ノブ
取付方向	垂直±5°
ドレン	全自動
構造	フィルタレギュレータ (圧力計付) 比例式ルブリケータ
最高ドレン貯留量	80 cm <sup>3</sup>
フィルタエレメントのサイズ	40 µm
ポウルガード	金属製ポウルガード
圧力計	圧力計付
使用圧力	2 ... 12 bar
制御圧力範囲	0.5 ... 12 bar
最大ヒステリシス	0.4 bar
標準流量	8,500 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:9:-]準抛エアクラス 不活性ガス
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
出力エアの純度クラス	エア調質クラス ISO 8573-1:2010 [7:8:-]
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	2,520 g
取付方法	ライン設備 アクセサリ
エア接続ポート 1	G1
エア接続ポート 2	G1
Material housing	亜鉛ダイカスト
Material bowl	PC