


接続プレート VMPA1-IC-AP-1-EX1E

部品番号: 8005149

FESTO



データシート

特長	値
幅	20.2 mm
長さ	107.3 mm
スクリーンサイズ	10.5 mm
Operating pressure MPa	0.3 ... 0.8 MPa
使用圧力	3 ... 8 bar
Pilot pressure MPa	0.3 ... 0.8 MPa
パイロット圧力	3 ... 8 bar
KC mark	KC-EMV
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠 EU-Ex保護ガイドライン (ATEX) 準拠 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK EX instructions To UK RoHS instructions
EU外での防爆認証	EPL Gb (BR)
ATEXカテゴリ ガス	II 3G
ガス防爆	Ex ec IIC T4 Gc X
防爆発火等級	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
耐酸性クラス: CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-5 ... 50 °C
質量	92 g
配線方式	M8 プラグ
サブベースの取付方法	取付穴
エア接続ポート 1	M7
エア接続ポート 2	M7
エア接続ポート 3	M7
エア接続ポート 4	M7
エア接続ポート 5	M7
材質	RoHS対応
Material of connecting plate	アルミダイカスト