



分配器

NEDY-L2R1-V1-M12G5-N-M12G4

部品番号: 8005310

FESTO



データシート

特長	値
規格	EN 61076-2-101
構造	ケーブルなしYコネクタ
ディストリビュータのタイプ	2~1
ケーブル識別	ラベルホルダなし
取付方法	M2ねじ用貫通穴付 アクセサリ
質量	27 g
電気接続ポート1, 機能	コントローラ側
電気接続ポート1, デザイン	丸形
電気接続ポート1, 接続タイプ	プラグ
電気接続ポート1, ケーブル取り出し	ストレート
電気接続ポート1, 接続方式	M12x1, Aコード (EN 61076-2-101)
電気接続ポート1, 芯/線数	4
電気接続ポート1, 占有芯/線数	4
電気接続ポート2, 機能	フィールドデバイス側
電気接続ポート2, デザイン	丸形
電気接続ポート2, 接続タイプ	2xソケット
電気接続ポート2, ケーブル取り出し	ストレート
電気接続ポート2, 接続方式	M12x1, Aコード (EN 61076-2-101)
電気接続ポート2, 芯/線数	5
電気接続ポート2, 占有芯/線数	4
使用電圧範囲 (DC)	0 ... 30 V
使用電圧範囲 (AC)	0 ... 30 V
40°C時の許容負荷電流	4 A
サージの強さ	0.8 kV
保護仕様	IP65 IP68 IP69K
周囲温度	-25 ... 85 °C
周囲温度に注意	取付穴使用時-10 ~ +40°C
保管温度	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材質	RoHS対応 ハロゲンを含まない リン酸エステル不使用
汚染度	3
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
被膜の色	グレー
Material housing	TPE-U(PUR)
ハウジングカラー	黒
Material of union nut	真鍮ニッケルメッキ
Material seals	NBR
Material electrical contact	銅合金 (金めっき)
Material threaded sleeve	真鍮ニッケルメッキ