

スリーブ
VMPAC-ZAH-36
部品番号: 8025282

FESTO



データシート

| 特長 | 値 |
|------------------|----------------|
| 耐酸性クラス: CRC | 4 - 腐食ストレス最大 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 周囲温度 | -5 ... 50 °C |
| 最大締付トルク | 1.7 Nm |
| 質量 | 5.9 g |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material bracket | ステンレス |