

真空パッド VAS-8-M5-S-PUR-B

部品番号: 8025969

FESTO



データシート

特長	値
サクシオンカップ高さ補正器	0.9 mm
オリフィス径	2 mm
真空パッド径	8 mm
真空容量	0.095 cm ³
吸着盤の有効径	7.1 mm
ポート位置	側面
取付方向	任意
真空パッドの形状	平型
Operating pressure MPa	-0.095 ... 0 MPa
使用圧力	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-0.07 MPa
使用圧力	-0.7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10.15 psi
作動流体	ISO 8573-1:2010[7:-:]ベースの大気
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
周囲温度	-20 ... 60 °C
公称作動圧力の保持力	2.8 N
質量	4 g
取付方法	真空ポートから
真空接続ポート	M5
色	青
シヨア硬度	60 +/- 5
Material of threaded plug	真鍮
材質	RoHS対応
Material suction cup	TPE-U(PU)