

**P型 マニホールド**  
**VABM-B10-25-G12-2-P53**  
部品番号: 8026219

FESTO



## データシート

| 特長                | 値                 |
|-------------------|-------------------|
| スクリーンサイズ          | 27.5 mm           |
| 取付方向              | 任意                |
| バルブ位置             | 2                 |
| 耐酸性クラス : CRC      | 2 - 腐食ストレスほぼなし    |
| PWIS conformity   | VDMA24364-B1/B2-L |
| 質量                | 258 g             |
| 取付方法              | 取付ブラケット付          |
| エア接続ポート 1         | G1/2              |
| 材質                | RoHS対応            |
| Material manifold | 鍛造アルミ合金           |