


マニホールド

VABM-B10-25S-G38-5-P3

部品番号: 8026300

FESTO



データシート

| 特長 | 値 |
|-------------------|-------------------|
| スクリーンサイズ | 27.5 mm |
| 取付方向 | 任意 |
| バルブ位置 | 5 |
| 耐酸性クラス : CRC | 2 - 腐食ストレスほぼなし |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 質量 | 726 g |
| 取付方法 | 取付穴 |
| エア接続ポート 1 | G3/8 |
| エア接続ポート 3 | G3/8 |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material manifold | 鍛造アルミ合金 |