


マニホールブロック VABM-B10-30S-G12-3

製品番号: 8026378

FESTO



データシート

特徴	値
グリッド寸法	32 mm
取付位置	任意
最大バルブ連数	3
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
製品質量	1013 g
取付方法	取付穴付
エア接続ポート 1	G1/2
空気圧ポート 3	G1/2
エア接続ポート 5	G1/2
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質 マニホールブロック	鍛造アルミ合金