

リニアガントリ EXCT-100- -

製品番号: 8026577

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|----------------|---------------------|
| サイズ | 100 |
| 取付位置 | 垂直 |
| 構造 | リニアガントリ |
| 作動電圧 | -0.95 bar...8 bar |
| 最高加速度 | 30 m/s ² |
| 最高速度 | 4 m/s |
| 繰返し精度 | ±0.1mm |
| スイッチオン時間 | 100% |
| LABS 認証 | VDMA24364-ゾーン III |
| 保管温度 | -10 °C...60 °C |
| 相対湿度 | 0 - 90% |
| ノイズレベル | 77 000007 |
| 保護等級 | IP40 |
| 周囲温度 | 10 °C...40 °C |
| Z軸方向の最大プロセス力 | 500 N |
| 最高ダイナミクス時の定格負荷 | 10 kg |
| 取付方法 | 取付キット付 溝ナット付 |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠 |