



## データシート

| 特長                        | 値                            |
|---------------------------|------------------------------|
| Material threaded fitting | 真鍮 ( ニッケルめっき )               |
| 容器サイズ                     | 10                           |
| 使用圧力                      | -0.95 ... 50 bar             |
| 作動流体                      | ISO8573-1:2010 [:-:-]準拠の圧縮エア |
| 耐酸性クラス : CRC              | 1 - 腐食ストレス低                  |
| PWIS conformity           | VDMA24364-B1/B2-L            |
| 周囲温度                      | -20 ... 150 °C               |
| 質量                        | 16.1 g                       |
| エア接続ポート 1                 | R1/8                         |
| エア接続ポート 2                 | R1/8                         |
| 材質                        | RoHS対応                       |