

# ソレノイドコイル VACF-B-B2-3W

部品番号: 8030808

FESTO

タイプB, 産業規格, 230/240V AC 50/60Hz



## データシート

特長	値
取付方向	任意
適合または準拠規格	IEC 61010-1
定格	100 %
絶縁クラス	H
コイル特性	230/240V AC : 50/60Hz, 切替時5.8VA, 保持時4.6A
サージの強さ	4 kV
汚染度	3
許容電圧変動	+/- 10 %
認証	c UL us - Recognized (OL)
Maritime classification	see certificate
CEマーク	EU低電圧ガイドライン準拠
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
認証発行部	DNVGL-TAA000011J
周囲温度、流体温度制限	-20 - 50 °C
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-20 ... 50 °C
保護仕様	IP65
周囲温度	-20 ... 60 °C
質量	53 g
配線方式	Plug pattern type B to EN 175301-803 業界基準 ( 11mm ) まで
取付方法	刻み付ナット
材質	RoHS対応
Material housing	PA 鋼
Material solenoid coil	銅 鋼 熱可塑性物質
Material winding	銅