


パネル形圧力計 PAGR-P-63-1.6M-G14-1

製品番号: 8037005

FESTO



データシート

特徴	値
表示範囲	0 MPa...1.6 MPa
規格準拠	EN 837-1
呼びサイズ 圧力計	63
防爆	証明書に記載されている情報をよく読むこと ゾーン 1(ATEX) ゾーン 2(ATEX) ゾーン 21(ATEX) ゾーン 22(ATEX)
構造	ブルドン管圧力計
取付方法	フロントパネル取付
作動流体	不活性ガス 中性の液体
使用圧力	0 MPa...1.6 MPa 0 000032...232 000032
作動電圧	0 bar...16 bar
係数 切換負荷	0.66
測定精度クラス	1
保護等級	IP43
保管温度	-40 °C...70 °C
流体温度	-20 °C...60 °C
周囲温度	-20 °C...60 °C
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
接続位置	背面中央部
空気圧接続	G1/4
流体に触れた材質	真鍮
ねじ付トラニオン材質	真鍮
材質ハウジング	ABS

特徴	値
覗き窓材質	SAN
取付リング材質	鋼
材質：ねじ	鋼
ハウジングのカラー	黒
製品質量	120 g
使用流体/制御流体の情報	アセチレンなし 酸素無し
スケール	ダブルスケール MPa(外側) bar(内側)