


ガイドユニット ELFA-KF-80- -

製品番号: 8037971

FESTO



データシート

特徴	値
ワーキングストローク	50 mm...8500 mm
サイズ	80
取付位置	任意
ガイド	再循環ボールベアリングガイド
構造	ガイド
最高加速度	50 m/s ²
最高速度	5 m/s
スイッチオン時間	100%
耐食性クラス KBK	0 - 耐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保護等級	IP40
周囲温度	-10 -C...60 -C
断面2次モーメント I _y	257180 mm ⁴
断面2次モーメント I _z	913660 mm ⁴
最大力 F _y	2500 N
許容力 F _z	3050 N
最大アイドリング 変位抵抗	12 N
最大トルク M _x	36 Nm
許容トルク M _y	228 Nm
最大トルク M _z	228 Nm
潤滑間隔 走行距離に依存	1000 km
テーブル質量	1610 g
追加テーブル質量	1610 g
0mmストローク時の基本重量	3740 g
ストローク 10mm あたりの加算質量	49 g
取付方法	アクセサリ付
材質 プロファイル	鍛造アルミ合金 アルマイト
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
カバーバンド材質	防錆ステンレス
材質: ガイド スライド	ステンレス
ガイドレール材質	ステンレス

特徴	値
スライド材質	鍛造アルミ合金 アルマイト