



ローレバーバルブ VMEF-RT-M32-M-G14

部品番号: 8047095

★ Core product range

FESTO



データシート

特長	値
バルブ機能	3/2-way, monostable
操作方法	メカ機構
幅	20 mm
標準流量	870 l/min
Operating pressure MPa	-0.095 ... 1 MPa
使用圧力	-0.95 ... 10 bar
構造	ローレバー ポペット弁
リターン方式	メカスプリング
Max. stroke limit (hard)	6.3 mm
オリフィス径	6 mm
アプリケーションノート	Risk of pinching
シール	ソフトシール
取付方向	任意
制御方法	直動
流れ方向	逆流可能
Overlap	Zero overlap
側面作動時の最大作動速度	1.4 m/s
スイッチング周波数	3 Hz
Cam angle	30 deg
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
周囲温度に注意	Influence of heat on wear
推力	35.2 N
質量	204 g
取付方法	取付穴
エア接続ポート 1	G1/4
エア接続ポート 2	G1/4
エア接続ポート 3	G1/4
材質	RoHS対応
Material mounting adaptor	亜鉛メッキ鋼
Material seals	NBR
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy