

# パラレルモジュール EAMM-U-50-D32-40RA-78

部品番号: 8058925

FESTO

電動アクチュエータに適合



## データシート

特長	値
サイズ	50
取付方向	任意
最高速度	6,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 ... 60 °C
相対湿度	0 - 95 %
保護仕様	IP40
周囲温度	-10 ... 60 °C
負荷慣性モーメント	12.1 kgmm <sup>2</sup>
無負荷時のトルク	0.01 Nm
変換トルク	1 Nm
質量	600 g
インタフェースコード, アクチュエータ	D32
インタフェースコード, モータ	40RA
材質	RoHS対応