

モータ折り返しキット EAMM-U-60-S38-58AA-91

製品番号: 8058947

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|--------------------|------------------------|
| サイズ | 60 |
| 取付位置 | 任意 |
| 最高回転数 | 6000 1/min |
| LABS 認証 | VDMA24364-B2-L |
| 保管温度 | -25 -C...60 -C |
| 相対湿度 | 0 ~ 95% |
| 保護等級 | IP40 |
| 周囲温度 | -10 -C...60 -C |
| 負荷慣性モーメント | 26.7 kgmm ² |
| アイドル駆動トルク | 0.07 Nm |
| 伝達トルク | 3 Nm |
| 製品質量 | 1150 g |
| インタフェースコード アクチュエータ | S38 |
| インタフェースコード モータイン | 58AA |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS 準拠 |