

パラレルモジュール EAMM-U-86-S48-60RB-177

部品番号: 8059014

FESTO

電動アクチュエータに適合



データシート

| 特長 | 値 |
|---------------------|-----------------------|
| サイズ | 86 |
| 取付方向 | 任意 |
| 最高速度 | 5,000 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 保管温度 | -25 ... 60 °C |
| 相対湿度 | 0 - 95 % |
| 保護仕様 | IP40 |
| 周囲温度 | -10 ... 60 °C |
| 負荷慣性モーメント | 175 kgmm ² |
| 無負荷時のトルク | 0.25 Nm |
| 変換トルク | 9.5 Nm |
| 質量 | 3,300 g |
| インタフェースコード, アクチュエータ | S48 |
| インタフェースコード, モータ | 60RB |
| 材質 | RoHS対応 |